

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5383 Бесплатная выкройка. Рукав со сборками (на базе модели 4193)

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон. Шифон для отделки.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Рукав – 2 детали
2. Волан – 2 детали

Параметры

Для настройки рукава на параметры проймы можно ввести общую длину проймы (параметр 1) или длину проймы полочки и спинки (параметры 2 и 3, если не введен параметр 1) и дополнительно указать коэффициент посадки верхней части оката (параметр 4, по умолчанию 2%).

Успехов!:)

